

PETTINE AESCULAP FAVORITA 1/2 MM GT730



| Cod. Articolo | Modello | Larghezza di taglio | Larghezza di |
|---------------|---------|---------------------|--------------|
| AEGH712       | GH712   | 1 mm.               | 40 mm.       |
| AEGT746       | GT746   | 1,5 mm.             | 40 mm.       |
| AEGT710       | GT710   | 1,8 mm.             | 40 mm.       |
| AEGT730       | GT730   | 0,5 mm.             | 40 mm.       |
| AEGH700       | GH700   | 0,05 mm.            | 40 mm.       |
| AEGT782       | GT782   | 12 mm.              | 40 mm.       |
| AEGT784       | GT784   | 16 mm.              | 40 mm.       |
| AEGT742       | GT742   | 2 mm.               | 40 mm.       |
| AEGH715       | GH715   | 2 mm.               | 40 mm.       |
| AEGT748       | GT748   | 3 mm.               | 40 mm.       |
| AEGT754       | GT754   | 3 mm.               | 40 mm.       |
| AEGT758       | GT758   | 5 mm.               | 40 mm.       |
| AEGT772       | GT772   | 0,7 mm.             | 20 mm.       |
| AEGT770       | GT770   | 7 mm.               | 40 mm.       |
| AEGT779       | GT779   | 9 mm.               | 40 mm.       |
| AEGT749       | GT749   | 2,8 mm.             | 60 mm.       |



| Cod. Articolo | Modello | Larghezza di taglio | Larghezza di |
|---------------|---------|---------------------|--------------|
| AEGH712       | GH712   | 1 mm.               | 40 mm.       |
| AEGT746       | GT746   | 1,5 mm.             | 40 mm.       |
| AEGT710       | GT710   | 1,8 mm.             | 40 mm.       |
| AEGT730       | GT730   | 0,5 mm.             | 40 mm.       |
| AEGH700       | GH700   | 0,05 mm.            | 40 mm.       |
| AEGT782       | GT782   | 12 mm.              | 40 mm.       |
| AEGT784       | GT784   | 16 mm.              | 40 mm.       |
| AEGT742       | GT742   | 2 mm.               | 40 mm.       |
| AEGH715       | GH715   | 2 mm.               | 40 mm.       |
| AEGT748       | GT748   | 3 mm.               | 40 mm.       |
| AEGT754       | GT754   | 3 mm.               | 40 mm.       |
| AEGT758       | GT758   | 5 mm.               | 40 mm.       |
| AEGT772       | GT772   | 0,7 mm.             | 20 mm.       |
| AEGT770       | GT770   | 7 mm.               | 40 mm.       |
| AEGT779       | GT779   | 9 mm.               | 40 mm.       |
| AEGT749       | GT749   | 2,8 mm.             | 60 mm.       |

PETTINE AESCULAP FAVORITA 1/2 MM GT730

Valutazione: Nessuna valutazione  
Prezzo

[Fai una domanda su questo prodotto](#)